


Aufstellzeichnung: TYP IDL/MDL für Kanister



BREITNER[®]
ABFÜLLANLAGEN GMBH

ALLE INFOS
HIER AUF DEN
INNENSEITEN



www.breitner.de/abfuellanlagen



TYP IDL/MDL

Gebinde und Verschlüsse? Ganz egal, wir können alle!

Flaschenaufsteller, Abfüllmaschinen und Verschließmaschinen.
Zusammen mit der erforderlichen Fördertechnik werden daraus
komplette Verpackungslinien für Ihre Produktion.



<https://schnellanfrage.breitner.de>



BREITNER Lineare Abfüllmaschine für Kanister

Meist verkauftes Modell, hoch variabel einsetzbar. Großer Dosierbereich
mit Durchflussmessung für kleine Flaschen bis zu großen Kanistern, bis
max. 16 Füllstellen und 2050 mm Breite. Konfigurierbar mit zahlreichen
Optionen für unterschiedliche Produkte und deren Eigenschaften.

BREITNER Abfüllanlagen GmbH
Friedrich-Groß-Straße 5
74523 Schwäbisch Hall

+49 791 95035-0
info@breitner-abfuellanlagen.de
www.breitner-abfuellanlagen.de



Deutsch

Kosmetik
Chemie
Lebensmittel
Pharma

BREITNER

Lineare Abfüllmaschine für Kanister

 80/min



Linear arbeitend



Unterspiegelabfüllung



Induktive Durchflussmessung



Massenstrom-Durchflussmessung



Ex-Schutz



Kanister



CIP/SIP



Querüberschub



Technische Daten

Füllstationen:	2 bis 16 Füllstellen
Gebindegrößen:	250 ml Flaschen bis zu 30 Liter
Gebindedurchmesser/-breite:	bis zu 270 mm
Gebindehöhe:	bis zu 400 mm
Ausbringleistung:	bis zu 80 Kanister/min
Gestellgrößen:	1500/1900/2050

Steckbrief

- ▶ Großer Dosierbereich
- ▶ Unter- und Überspiegelfüllung (produktabhängig) mit Servoantrieb
- ▶ Nahezu keine Formatteile, einfacher und schneller Wechsel
- ▶ Große Produktbehälter auswählbar
- ▶ Füllrohre werden an Gebinde angepasst
- ▶ Produktbehälter mit Rührwerk
- ▶ Beheizter Produktbehälter

BREITNER[®]
ABFÜLLANLAGEN GMBH